



Be Right™



Sistema de limpieza por aire a presión de 115 V CA

Ref. producto: 5795100

ARTÍCULO OBSOLETO

Este artículo ya no está disponible.

Sistema de limpieza por aire a presión para sonda de oxígeno disuelto LDO® de Hach Operación de 115 V CA La unidad de cabezal de aire a presión dispara aire en todo el casquete del sensor LDO (5796500).

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	-20 °C - 70 °C ; 95% Relative Humidity
Peso:	3,6 kg
Profundidad:	150 mm
Rango de temperatura de operación:	0 - 40 °C
Requisitos de alimentación (Hz):	60 Hz
Requisitos de alimentación (voltaje):	101 - 115/230 V CA