



Be Right™



Bomba, vacío, manual con medidor de vacío

Ref. producto: 2094100
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

La bomba alcanza y mantiene un vacío de 63,5 cm (25") Hg. Equipada con medidor para monitorear el vacío en centímetros y Hg. Velocidad de bombeo: 15 cc (0,50 oz) por tiempo. Con válvula para liberar el vacío sin desconectar la bomba de la línea. Unidad completa con

Sellado, autolubricante y resistente a la corrosión

Cubierta de seguridad desmontable en el puerto de escape

Especificaciones

Volumen / tamaño de embalaje: 1 each